



PENTACUT PCH-17 klemhouder, links, Schachtgrootte / plaatafmeting: 20/17mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	273951 20/17
GTIN	7291075389500
Artikelklasse	26D

Omschrijving

Toepassing:

Voor vlakke werkzaamheden aan werkstukschouders voor steekbreedtes van 0,25 mm – 3,18 mm.

T.b.v.:

Snij-inzetdelen nr. 273956 – 273959.

Opmerking:

Voor rechtse houders gebruikt u rechtse snij-inzetdelen, voor linkse houders gebruikt u linkse snij-inzetdelen.

Technische beschrijving

Totale lengte L	120 mm
Insteekdiepte t_{max}	4 mm
Serie	PENTACUT
Schachtgrootte	20 mm
Koplengte L_1	17 mm
OAH	25,6 mm
Plaatafmeting	17 mm
Fabrikantnummer	PCHLS 20-17
Inzetsoort	links

Inwendige koeling	nee
axiaal insteken mogelijk	nee
Producttype	Klemdraaihouder