



## PENTACUT PCH-17 klemhouder, links, Schachtgrootte / plaatafmeting: 16/17mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	273951 16/17
GTIN	7291075389463
Artikelklasse	26D

### Omschrijving

#### Toepassing:

Voor vlakke werkzaamheden aan werkstukschouders voor steekbreedtes van 0,25 mm – 3,18 mm.

#### T.b.v.:

Snij-inzetdelen nr. 273956 – 273959.

#### Opmerking:

Voor rechtse houders gebruikt u rechtse snij-inzetdelen, voor linkse houders gebruikt u linkse snij-inzetdelen.

### Technische beschrijving

Totale lengte L	120 mm
Serie	PENTACUT
Schachtgrootte	16 mm
Insteekdiepte $t_{max}$	4 mm
Koplengte $L_1$	17 mm
OAH	21,6 mm
Plaatafmeting	17 mm
Fabrikantnummer	PCHLS 16-17
Inzetsoort	links

Inwendige koeling	nee
axiaal insteken mogelijk	nee
Producttype	Klemdraaihouder