



## PENTACUT PCH-17 klemhouder, links, Schachtgrootte / plaatafmeting: 25/17mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	273951 25/17
GTIN	7291075389609
Artikelklasse	26D

### Omschrijving

#### Toepassing:

Voor vlakke werkzaamheden aan werkstukschouder voor steekbreedtes van 0,25 mm – 3,18 mm.

#### T.b.v.:

Snij-inzetdelen nr. 273956 – 273959.

#### Opmerking:

Voor rechtse houders gebruikt u rechtse snij-inzetdelen, voor linkse houders gebruikt u linkse snij-inzetdelen.

### Technische beschrijving

Serie	PENTACUT
Koplengte L <sub>1</sub>	17 mm
Schachtgrootte	25 mm
Totale lengte L	120 mm
Insteekdiepte t <sub>max</sub>	4 mm
OAH	30,6 mm
Plaatafmeting	17 mm
Fabrikantnummer	PCHLS 25-17
Inzetsoort	links

Inwendige koeling	nee
axiaal insteken mogelijk	nee
Producttype	Klemdraaihouder