



PENTACUT 17 N-P snij-inzetdelen links, IC1008, Steekbreedte w / plaatafmeting: 0,25/17mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	273957 0,25/17
GTIN	7291075390346
Artikelklasse	26K

Omschrijving

Toepassing:

Universeel systeem voor het bewerken van kleine onderdelen. Voor het af- en insteken, steekdraaien, draadsnijden en achteruitdraaien.

Voor af- en insteken. Positieve spaanbreker. Licht snijdend.

T.b.v.:

Klemhouder nr. 273950 – 273951.

Opmerking:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Technische beschrijving

Steekbreedte w	0,25 mm
Insteekdiepte t_{max}	0,6 mm
Voeding f	0,02 - 0,03 mm/omw,
CUTDIA	1,2 mm

Plaatafmeting Ø d	17 mm
Serie	PENTACUT
Fabrikantnummer	PENTA 17N025P000LS IC1008
Aantal wisselingen/snijanten	5
Snijmateriaal	HM
Wisselplaatprofiel	neutraal
Fijn/ruw-indeling	#Ruwe/fijne afwerking
Hoofdtoepassing	UNI
Snedeccondities	continu
Spaanbreker	P
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	60 - 180 m/min
Soort	IC1008
Producttype	Wisselplaat voor het steekdraaien