



## HELIGRIP HFHR compacte klemhouders versterkt, rechts, Ø-bereik/ insteek DAXN-DAXX: 40-48mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	273768 40-48
GTIN	7291075032833
Artikelklasse	26D

### Omschrijving

#### Toepassing:

Voor axiaal insteken en vlakdraaien.

#### T.b.v.:

Snij-inzetdelen nr. 273403 – 273413.

### Technische beschrijving

Koplengte $L_1$	44 mm
Totale lengte L	140 mm
WF	20,6 mm
OAH	31 mm
H	20 mm
Serie	HELI-GRIP
Insteekdiepte $t_{max}$	25 mm
Steekbreedte w	4 mm
Fabrikantnummer	HFHR 20-40-4T25
B	20 mm
Inzetsoort	rechts

Inwendige koeling	nee
axiaal insteken mogelijk	ja
Producttype	Klemdraaihouder