



HELIGRIP HFHR compacte klemhouders versterkt, rechts, Ø-bereik/ insteek DAXN-DAXX: 180-800mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	273768 180-800
GTIN	7291075033472
Artikelklasse	26D

Omschrijving

Toepassing:

Voor axiaal insteken en vlakdraaien.

T.b.v.:

Snij-inzetdelen nr. 273403 – 273413.

Technische beschrijving

Koplengte L_1	51 mm
Totale lengte L	150 mm
Insteekdiepte t_{max}	32 mm
H	25 mm
OAH	37 mm
Steekbreedte w	5 mm
Serie	HELI-GRIP
WF	26 mm
Fabrikantnummer	HFHR 25-180-5T32
B	25 mm
Inzetsoort	rechts

Inwendige koeling	nee
axiaal insteken mogelijk	ja
Producttype	Klemdraaihouder