



HELIGRIP HFHR compacte klemhouders versterkt, rechts, Ø-bereik/ insteek DAXN-DAXX: 400-3000mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	273768 400-3000
GTIN	7291075033762
Artikelklasse	26D

Omschrijving

Toepassing:

Voor axiaal insteken en vlakdraaien.

T.b.v.:

Snij-inzetdelen nr. 273403 – 273413.

Technische beschrijving

Steekbreedte w	6 mm
Serie	HELI-GRIP
Koplengte L ₁	51 mm
H	25 mm
Insteekdiepte t _{max}	32 mm
WF	26,4 mm
OAH	40 mm
Totale lengte L	150 mm
HBH	3 mm
Fabrikantnummer	HFHR 25-400-6T32
B	25 mm

Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	nee
axiaal insteken mogelijk	ja
Producttype	Klemdraaihouder