



HELIGRIP HFHR compacte klemhouders versterkt, rechts, Ø-bereik/ insteek DAXN-DAXX: 35-40mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	273768 35-40
GTIN	7291075033175
Artikelklasse	26D

Omschrijving

Toepassing:

Voor axiaal insteken en vlakdraaien.

T.b.v.:

Snij-inzetdelen nr. 273403 – 273413.

Technische beschrijving

Serie	HELI-GRIP
H	20 mm
Insteekdiepte t_{max}	20 mm
Totale lengte L	140 mm
Steekbreedte w	5 mm
WF	21 mm
OAH	31 mm
Koplengte L_1	39 mm
Fabrikantnummer	HFHR 20-35-5T20
B	20 mm
Inzetsoort	rechts

Inwendige koeling	nee
axiaal insteken mogelijk	ja
Producttype	Klemdraaihouder