



## HELI-GRIP HFH compacte klemhouder versterkt, links, Ø-bereik/ insteek DAXN-DAXX: 100-140mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	273769 100-140
GTIN	7291075033069
Artikelklasse	26D

### Omschrijving

**Toepassing:**

Voor axiaal insteken en vlakdraaien.

**T.b.v.:**

Snij-inzetdelen nr. 273403 – 273413.

**Opmerking:**

Gebruik voor linkse compacte klemhouders linkse platen (type HGPL of HFPL).

### Technische beschrijving

OAH	37 mm
Koplengte L <sub>1</sub>	44 mm
Serie	HELI-GRIP
H	25 mm
Steekbreedte w	4 mm
WF	25,74 mm
Totale lengte L	150 mm
Insteekdiepte t <sub>max</sub>	25 mm
Fabrikantnummer	HFHL 25-100-4T25
B	25 mm

Inzetsoort	links
Inwendige koeling	nee
axiaal insteken mogelijk	ja
Producttype	Klemdraaihouder