



## HELIGRIP HFHR compacte klemhouders versterkt, rechts, Ø-bereik/ insteek DAXN-DAXX: 140-240mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	273768 140-240
GTIN	7291075033076
Artikelklasse	26D

### Omschrijving

#### Toepassing:

Voor axiaal insteken en vlakdraaien.

#### T.b.v.:

Snij-inzetdelen nr. 273403 – 273413.

### Technische beschrijving

H	25 mm
OAH	37 mm
Steekbreedte w	4 mm
Insteekdiepte $t_{max}$	25 mm
Koplengte $L_1$	44 mm
Totale lengte L	150 mm
WF	25,6 mm
Serie	HELI-GRIP
Fabrikantnummer	HFHR 25-140-4T25
B	25 mm
Inzetsoort	rechts

Inwendige koeling	nee
axiaal insteken mogelijk	ja
Producttype	Klemdraaihouder