



HELI-GRIP HFH compacte klemhouder versterkt, links, Ø-bereik/ insteek DAXN-DAXX: 35-40mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	273769 35-40
GTIN	7291075033182
Artikelklasse	26D

Omschrijving

Toepassing:

Voor axiaal insteken en vlakdraaien.

T.b.v.:

Snij-inzetdelen nr. 273403 – 273413.

Opmerking:

Gebruik voor linkse compacte klemhouders linkse platen (type HGPL of HFPL).

Technische beschrijving

OAH	31 mm
Serie	HELI-GRIP
H	20 mm
Steekbreedte w	5 mm
Koplengte L ₁	39 mm
WF	21 mm
Insteekdiepte t _{max}	20 mm
Totale lengte L	140 mm
Fabrikantnummer	HFHL 20-35-5T20
B	20 mm

Inzetsoort	links
Inwendige koeling	nee
axiaal insteken mogelijk	ja
Producttype	Klemdraaihouder