



## HELIGRIP HFHR compacte klemhouders versterkt, rechts, Ø-bereik/ insteek DAXN-DAXX: 180-400mm



### Bestelgegevens

|               |                |
|---------------|----------------|
| Bestelnummer  | 273768 180-400 |
| GTIN          | 7291075033748  |
| Artikelklasse | 26D            |

### Omschrijving

#### Toepassing:

Voor axiaal insteken en vlakdraaien.

#### T.b.v.:

Snij-inzetdelen nr. 273403 – 273413.

### Technische beschrijving

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| Totale lengte L                | 150 mm           |
| OAH                            | 40 mm            |
| Koplengte L <sub>1</sub>       | 51 mm            |
| Serie                          | HELI-GRIP        |
| WF                             | 26,4 mm          |
| Insteekdiepte t <sub>max</sub> | 32 mm            |
| H                              | 25 mm            |
| Steekbreedte w                 | 6 mm             |
| HBH                            | 3 mm             |
| Fabrikantnummer                | HFHR 25-180-6T32 |
| B                              | 25 mm            |

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Inzetsoort               | rechts          |
| Inwendige koeling        | nee             |
| axiaal insteken mogelijk | ja              |
| Producttype              | Klemdraaihouder |