



HELI-GRIP HFH compacte klemhouder versterkt, links, Ø-bereik/ insteek DAXN-DAXX: 40-48mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	273769 40-48
GTIN	7291075032840
Artikelklasse	26D

Omschrijving

Toepassing:

Voor axiaal insteken en vlakdraaien.

T.b.v.:

Snij-inzetdelen nr. 273403 – 273413.

Opmerking:

Gebruik voor linkse compacte klemhouders linkse platen (type HGPL of HFPL).

Technische beschrijving

WF	20,6 mm
Serie	HELI-GRIP
H	20 mm
OAH	31 mm
Koplengte L ₁	44 mm
Steekbreedte w	4 mm
Totale lengte L	140 mm
Insteekdiepte t _{max}	25 mm
Fabrikantnummer	HFHL 20-40-4T25
B	20 mm

Inzetsoort	links
Inwendige koeling	nee
axiaal insteken mogelijk	ja
Producttype	Klemdraaihouder