



HELI-GRIP HFH compacte klemhouder versterkt, links, Ø-bereik/ insteek DAXN-DAXX: 130-180mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	273769 130-180
GTIN	7291075033465
Artikelklasse	26D

Omschrijving

Toepassing:

Voor axiaal insteken en vlakdraaien.

T.b.v.:

Snij-inzetdelen nr. 273403 – 273413.

Opmerking:

Gebruik voor linkse compacte klemhouders linkse platen (type HGPL of HFPL).

Technische beschrijving

OAH	37 mm
WF	26 mm
Insteekdiepte t_{max}	32 mm
Totale lengte L	150 mm
Koplengte L_1	51 mm
H	25 mm
Steekbreedte w	5 mm
Serie	HELI-GRIP
Fabrikantnummer	HFHL 25-130-5T32
B	25 mm

Inzetsoort	links
Inwendige koeling	nee
axiaal insteken mogelijk	ja
Producttype	Klemdraaihouder