



HELIGRIP HFHR compacte klemhouders versterkt, rechts, Ø-bereik/ insteek DAXN-DAXX: 100-140mm



Bestelgegevens

| | |
|---------------|----------------|
| Bestelnummer | 273768 100-140 |
| GTIN | 7291075033052 |
| Artikelklasse | 26D |

Omschrijving

Toepassing:

Voor axiaal insteken en vlakdraaien.

T.b.v.:

Snij-inzetdelen nr. 273403 – 273413.

Technische beschrijving

| | |
|-------------------------|------------------|
| OAH | 37 mm |
| Totale lengte L | 150 mm |
| Insteekdiepte t_{max} | 25 mm |
| H | 25 mm |
| Steekbreedte w | 4 mm |
| Serie | HELI-GRIP |
| Koplengte L_1 | 44 mm |
| WF | 25,74 mm |
| Fabrikantnummer | HFHR 25-100-4T25 |
| B | 25 mm |
| Inzetsoort | rechts |

| | |
|--------------------------|-----------------|
| Inwendige koeling | nee |
| axiaal insteken mogelijk | ja |
| Producttype | Klemdraaihouder |