



HELI-GRIP HFH compacte klemhouder versterkt, links, Ø-bereik/ insteek DAXN-DAXX: 400-3000mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	273769 400-3000
GTIN	7291075033779
Artikelklasse	26D

Omschrijving

Toepassing:

Voor axiaal insteken en vlakdraaien.

T.b.v.:

Snij-inzetdelen nr. 273403 – 273413.

Opmerking:

Gebruik voor linkse compacte klemhouders linkse platen (type HGPL of HFPL).

Technische beschrijving

Steekbreedte w	6 mm
HBH	3 mm
Insteekdiepte t_{max}	32 mm
OAH	40 mm
H	25 mm
Serie	HELI-GRIP
WF	26,4 mm
Totale lengte L	150 mm
Koplengte L_1	51 mm
Fabrikantnummer	HFHL 25-400-6T32

B	25 mm
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	nee
axiaal insteken mogelijk	ja
Producttype	Klemdraaihouder