

**FLASHPENTA PMN D-J/D-C snij-inzetdelen, IC908, Steekbreedte w /
plaatafmeting: 3/32mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	273581 3/32
GTIN	7291075380613
Artikelklasse	26K

Omschrijving**Uitvoering:**

Voor het afsteken van stangen, harde materialen en bij moeilijke toepassingen. Spaanbreker met duidelijke spaanbrekerhoek. Gemiddelde tot hoge voedingen.

T.b.v.:

Klemhouder nr. 273576 – 273577.

Opmerking:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Technische beschrijving

Voeding f	0,06 - 0,22 mm/omw,
Hoekradius R	0,2 mm
Tolerantie steekbreedte w	0,03 mm
Tolerantie hoekradius R	0,03 mm
Serie	FLASHPENTA

Fabrikantnummer	PMN D32-3C02 IC908
Hoofdtoepassing	UNI
Snedeccondities	continu
Spaanbreker	C
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	60 - 180 m/min
Soort	IC908
Producttype	Wisselplaat voor het steekdraaien