

**MINCUT boorstang, rechts, Schacht-Ø / plaatafmeting: 12/10mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	270420 12/10
GTIN	7291075262407
Artikelklasse	26I

Omschrijving**Uitvoering:**

- Aan kopse kant vastgeschroefde HM-snijplaat, vormgebonden krachtoverbrenging door kopvertanding.
- Eenvoudig wisselen van snijplaten.

Toepassing:

Voor axiaal insteken en steekdraaien in het diameterbereik 8 mm – 17 mm.

T.b.v.:

Snij-inzetdelen nr. 270422 – 270429.

Technische beschrijving

Middenverplaatsing L_3	11,2 mm
Serie	MINCUT
Totale lengte L	90 mm
Schacht-Ø D_s	12 mm
Plaatafmeting	10 mm
Koplengte l_2	17,2 mm
Functionele breedte f_1	2,4 mm
radiale breedte f_2	5,5 mm
Koelings-Ø d_s	6 mm
Radius R	4,6 mm
Fabrikantnummer	MIFHR 12C-10

Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	ja
Producttype	Boorstang