




MINCUT boorstang, rechts, Schacht-Ø / plaatafmeting: 16/15mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	270420 16/15
GTIN	7291075262421
Artikelklasse	26l

Omschrijving

Uitvoering:

- Aan kopse kant vastgeschroefde HM-snijplaat, vormgebonden krachtoverbrenging door kopvertanding.
- Eenvoudig wisselen van snijplaten.

Toepassing:

Voor axiaal insteken en steekdraaien in het diameterbereik 8 mm – 17 mm.

T.b.v.:

Snij-inzetdelen nr. 270422 – 270429.

Technische beschrijving

Schacht-Ø D_s	16 mm
Totale lengte L	100 mm
Serie	MINCUT
Middenverplaatsing L_3	12,5 mm
Plaatafmeting	15 mm
Koplengte l_2	19 mm
Functionele breedte f_1	2,7 mm
radiale breedte f_2	7,5 mm
Koelings-Ø d_s	8 mm
Radius R	10,3 mm

Fabrikantnummer	MIFHR 16C-15
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	ja
Producttype	Boorstang