


**MINCUT boorstang, rechts, Schacht-Ø / plaatafmeting: 20/15mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	270420 20/15
GTIN	7291075262438
Artikelklasse	26l

Omschrijving**Uitvoering:**

- Aan kopse kant vastgeschroefde HM-snijplaat, vormgebonden krachtoverbrenging door kopvertanding.
- Eenvoudig wisselen van snijplaten.

Toepassing:

Voor axiaal insteken en steekdraaien in het diameterbereik 8 mm – 17 mm.

T.b.v.:

Snij-inzetdelen nr. 270422 – 270429.

Technische beschrijving

Serie	MINCUT
Totale lengte L	100 mm
Plaatafmeting	15 mm
Middenverplaatsing L ₃	12,5 mm
Schacht-Ø D _s	20 mm
Koplengte l ₂	19 mm
Functionele breedte f ₁	4,7 mm
radiale breedte f ₂	9 mm
Koelings-Ø d _s	8,5 mm
Radius R	11,3 mm

Fabrikantnummer	MIFHR 20C-15
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	ja
Producttype	Boorstang