

**MINCUT boorstang, rechts, Schacht-Ø / plaatafmeting: 10/8mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	270420 10/8
GTIN	7291075262384
Artikelklasse	26I

Omschrijving**Uitvoering:**

- Aan kopse kant vastgeschroefde HM-snijplaat, vormgebonden krachtoverbrenging door kopvertanding.
- Eenvoudig wisselen van snijplaten.

Toepassing:

Voor axiaal insteken en steekdraaien in het diameterbereik 8 mm – 17 mm.

T.b.v.:

Snij-inzetdelen nr. 270422 – 270429.

Technische beschrijving

Schacht-Ø D_s	10 mm
Middenverplaatsing L_3	7,4 mm
Plaatafmeting	8 mm
Totale lengte L	102,5 mm
Serie	MINCUT
Koplengte l_2	12,5 mm
radiale breedte f_2	4,5 mm
Functionele breedte f_1	1,4 mm
Koelings-Ø d_s	5 mm
Radius R	3,8 mm
Fabrikantnummer	MIFHR 10C-8

Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	ja
Producttype	Boorstang