




MINCUT boorstang, rechts, Schacht-Ø / plaatafmeting: 16/10mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	270420 16/10
GTIN	7291075262414
Artikelklasse	26I

Omschrijving

Uitvoering:

- Aan kopse kant vastgeschroefde HM-snijplaat, vormgebonden krachtoverbrenging door kopvertanding.
- Eenvoudig wisselen van snijplaten.

Toepassing:

Voor axiaal insteken en steekdraaien in het diameterbereik 8 mm – 17 mm.

T.b.v.:

Snij-inzetdelen nr. 270422 – 270429.

Technische beschrijving

Schacht-Ø D_s	16 mm
Middenverplaatsing L_3	11,2 mm
Plaatafmeting	10 mm
Serie	MINCUT
Totale lengte L	90 mm
Koplengte l_2	17,2 mm
Functionele breedte f_1	2,4 mm
radiale breedte f_2	7,5 mm
Koelings-Ø d_s	6 mm
Radius R	4,6 mm

Fabrikantnummer	MIFHR 16C-10
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	ja
Producttype	Boorstang