



MINCUT MIUR snij-inzetdelen volradius, IC908, Steekbreedte w / plaatafmeting: 2/8mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	270425 2/8
GTIN	7291075294583
Artikelklasse	26J

Omschrijving

Uitvoering:

Met volradius voor 45° inwendig vrijsteken.

T.b.v.:

Boorstang nr. 270420.

Technische beschrijving

maximale snijdiepte t_{max}	1,36 mm
Minimale $\varnothing D_{min}$	8,3 mm
Voeding f insteken	0,01 - 0,03 mm/omw,
Voeding f draaien	0,03 - 0,1 mm/omw,
WF	3,6 mm
Snijdiepte a_p	0,03 - 0,5 mm
Hoekradius R	1 mm
Soort	IC908
Hoofdtoepassing	UNI
Snedecondities	continu

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	80 - 140 mm/min
Producttype	Miniwisselplaat