



MINCUT MIFR snij-inzetdelen neutraal, IC908, Steekbreedte w / plaatafmeting: 3/15mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	270426 3/15
GTIN	7291075262476
Artikelklasse	26J

Omschrijving

Uitvoering:

Voor axiaal insteken en steekdraaien binnen.

T.b.v.:

Boorstang nr. 270420.

Technische beschrijving

Plaatafmeting \varnothing d	15 mm
WF	5,85 mm
DAXN-DAXX	15 - 60 mm
INSL	30 mm
Voeding f axiaal steken	0,03 - 0,05 mm/omw,
Voeding f vlakdraaien	0,03 - 0,04 mm/omw,
Hoekradius R	0,2 mm
Soort	IC908
Hoofdtoepassing	UNI
Snedecondities	continu
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	80 - 140 mm/min

Producttype

Miniwisselplaat