



MINCUT MIGR snij-inzetdelen neutraal, IC908, Steekbreedte w / plaatafmeting: 1/8mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	270422 1/8
GTIN	7291075287042
Artikelklasse	26J

Omschrijving

Uitvoering:

Voor insteken bij geringe snijdiepte.

T.b.v.:

Boorstang nr. 270420.

Technische beschrijving

Plaatafmeting \varnothing d	8 mm
maximale snijdiepte t_{max}	1,4 mm
Minimale \varnothing D_{min}	8,5 mm
Steekbreedte w	1 mm
Voeding f insteken	0,01 - 0,03 mm/omw,
WF	4 mm
Voeding f draaien	0,03 - 0,1 mm/omw,
Snijdiepte a_p	0,05 - 0,5 mm
Hoekradius R	0,05 mm
Serie	MINCUT

Snijdiepte $a_{p \min}$	0,05
Snijdiepte $a_{p \max}$	0,5
Fabrikantnummer	MIGR 8-1.00-0.05 IC908
Soort	IC908
Hoofdtoepassing	UNI
Snedecondities	continu
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	80 - 140 mm/min
Producttype	Miniwisselplaat