




DOVEIQGRIP THD-klemhouder, rechts, Schachtgrootte / steekbreedte w: 25/10mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	274140 25/10
GTIN	7291075316667
Artikelklasse	26D

Omschrijving

Uitvoering:

Voor buitensteekbewerking.

Technische beschrijving

OAL	170 mm
WB	9,2 mm
CDX	20 mm
Schachtgrootte	25 mm
Steekbreedte w	10 mm
WF	20,4 mm
HBL	30 mm
Serie	DOVEIQGRIP
HBH	8 mm
Fabrikantnummer	THDR 2525-10T20-IQ
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	ja
axiaal insteken mogelijk	nee

Producttype

Klemdraaihouder