




## DOVEIQGRIP THD-klemhouder, links, Schachtgrootte / steekbreedte w: 25/10mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	274141 25/10
GTIN	7291075316742
Artikelklasse	26D

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Voor buitensteekbewerking.

### Technische beschrijving

Serie	DOVEIQGRIP
Schachtgrootte	25 mm
WB	9,2 mm
HBL	30 mm
HBH	8 mm
CDX	20 mm
OAL	170 mm
Steekbreedte w	10 mm
Fabrikantnummer	THDL 2525-10T20-IQ
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	ja
axiaal insteken mogelijk	nee
Producttype	Klemdraaihouder

