



DOVEIQGRIP THD-klemhouder, rechts, Schachtgrootte / steekbreedte w: 25/14mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	274140 25/14
GTIN	7291075316681
Artikelklasse	26D

Omschrijving

Uitvoering:

Voor buitensteekbewerking.

Technische beschrijving

HBH	8 mm
OAL	170 mm
HBL	30 mm
CDX	20 mm
Steekbreedte w	14 mm
Schachtgrootte	25 mm
Serie	DOVEIQGRIP
WB	13 mm
WF	18,5 mm
Fabrikantnummer	THDR 2525-14T20-IQ
Afkoppellengte	20 mm
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	ja

axiaal insteken mogelijk

nee

Producttype

Klemdraaihouder