

**DOVEIQGRIP THD-klemhouder, links, Schachtgrootte / steekbreedte w:  
25/14mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	274141 25/14
GTIN	7291075316766
Artikelklasse	26D

**Omschrijving****Uitvoering:**

Voor buitensteekbewerking.

**Technische beschrijving**

Schachtgrootte	25 mm
Steekbreedte w	14 mm
CDX	20 mm
HBH	8 mm
OAL	170 mm
HBL	30 mm
WB	13 mm
Serie	DOVEIQGRIP
Fabrikantnummer	THDL 2525-14T20-IQ
Afkoppellengte	20 mm
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	ja
axiaal insteken mogelijk	nee

Producttype

Klemdraaihouder