

**DOVEIQGRIP TIGER-IQ snij-inzetdelen, IC830, Steekbreedte w: 10mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	274149 10
GTIN	7291075316551
Artikelklasse	26H

Omschrijving**Uitvoering:**

Y-spaanbreker voor algemene steekbewerking. Positieve spaanvormer. Lichte snede.

Toepassing:

Voor uitwendig groeven voor hoge spaanafnamesnelheden.

Technische beschrijving

Hoekradius R	0,8 mm
Steekbreedte w	10 mm
RETOL	0,05 mm
fg	0,2 - 0,35 mm/omw,
CWTOL	0,08 mm
INSL	13,3 mm
Serie	DOVEIQGRIP
Fabrikantnummer	TIGER 1008Y-IQ IC830

Aantal wisselingen/snijanten	1
Snijmateriaal	HM
Wisselplaatprofiel	neutraal
Fijn/ruw-indeling	#Ruwe/fijne afwerking
Hoofdtoepassing	UNI
Snedecndities	sterk onderbroken
Spaanbreker	D
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	80 - 180 m/min
Soort	IC830
Producttype	Wisselplaat voor het steekdraaien