



DOVEIQGRIP TIGER-IQ snij-inzetdelen, IC808, Steekbreedte w: 12mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	274148 12
GTIN	7291075316490
Artikelklasse	26H

Omschrijving

Uitvoering:

Y-spaanbreker voor algemene steekbewerking. Positieve spaanvormer. Lichte snede.

Toepassing:

Voor buitensteken voor grote verspaningsvolumes.

Technische beschrijving

RETOL	0,05 mm
fg	0,2 - 0,4 mm/omw,
INSL	14 mm
Hoekradius R	1,2 mm
CWTOL	0,08 mm
Steekbreedte w	12 mm
Serie	DOVEIQGRIP
Artikelomschrijving producent	TIGER 1212Y-IQ IC808

Aantal wisselingen/snijanten	1
Snijmateriaal	HM
Wisselplaatprofiel	neutraal
Fijn/ruw-indeling	#Ruwe/fijne afwerking
Hoofdtoepassing	UNI
Snedecndities	continu
Spaanbreker	D
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	80 - 180 m/min
Soort	IC808
Producttype	Wisselplaat voor het steekdraaien