

**DOVEIQGRIP TIGER-IQ snij-inzetdelen, IC808, Steekbreedte w: 14mm****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 274148 14     |
| GTIN          | 7291075316506 |
| Artikelklasse | 26H           |

**Omschrijving****Uitvoering:**

Y-spaanbreker voor algemene steekbewerking. Positieve spaanvormer. Lichte snede.

**Toepassing:**

Voor buitensteken voor grote verspaningsvolumes.

**Technische beschrijving**

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| Hoekradius R    | 1,5 mm               |
| INSL            | 161 mm               |
| Steekbreedte w  | 14 mm                |
| fg              | 0,22 - 0,45 mm/omw,  |
| CWTOL           | 0,08 mm              |
| RETOL           | 0,05 mm              |
| Serie           | DOVEIQGRIP           |
| Fabrikantnummer | TIGER 1415Y-IQ IC808 |

|                                     |                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Aantal wisselingen/snijanten        | 1                                 |
| Snijmateriaal                       | HM                                |
| Wisselplaatprofiel                  | neutraal                          |
| Fijn/ruw-indeling                   | #Ruwe/fijne afwerking             |
| Hoofdtoepassing                     | UNI                               |
| Snedecndities                       | continu                           |
| Spaanbreker                         | D                                 |
| Snijnsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing | 80 - 180 m/min                    |
| Soort                               | IC808                             |
| Producttype                         | Wisselplaat voor het steekdraaien |