



DOVEIQGRIP TIGER-IQ snij-inzetdelen, IC830, Steekbreedte w: 16mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	274149 16
GTIN	7291075316582
Artikelklasse	26H

Omschrijving

Uitvoering:

Y-spaanbreker voor algemene steekbewerking. Positieve spaanvormer. Lichte snede.

Toepassing:

Voor uitwendig groeven voor hoge spaanafnamesnelheden.

Technische beschrijving

fg	0,22 - 0,5 mm/omw,
RETOL	0,05 mm
INSL	20 mm
Hoekradius R	1,5 mm
Steekbreedte w	16 mm
CWTOL	0,08 mm
Serie	DOVEIQGRIP
Artikelomschrijving producent	TIGER 1615Y-IQ IC830

Aantal wisselingen/snijkanten	1
Snijmateriaal	HM
Wisselplaatprofiel	neutraal
Fijn/ruw-indeling	#Ruwe/fijne afwerking
Hoofdtoepassing	UNI
Snedecndities	sterk onderbroken
Spaanbreker	D
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	80 - 180 m/min
Soort	IC830
Producttype	Wisselplaat voor het steekdraaien