


Garant**SNHX 1102 neutraal, Type: INOX****Bestelgegevens**

Bestelnummer	218571 INOX
GTIN	4045197656315
Artikelklasse	21A

Omschrijving**Opmerking:**Toepassingsrichtwaarden voor a_e max.**Technische beschrijving**

Voeding f_z per tand	0,13 mm
Type	INOX
Fasebreedte	0,15 mm
Soort	HB7535
Coating	gecoat
Plaatdikte E	2,38 mm
ISO-code wisselplaat	SNHX 1102
Snijmateriaal	HM
Bladdikte	2,3 mm

Voor groefbreedte a_p	4 mm
Aantal wisselingen/snijanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het frezen