



TPCR 1003PDFR-P, IC28, Type: ALU



Bestelgegevens

Bestelnummer	226499 ALU
GTIN	7291075313666
Artikelklasse	19A

Omschrijving

Uitvoering:

Driehoek-wisselplaat met 3 snijkanten. Axiaal en radiaal positief snijkantdesign. Voor de effectieve en nauwkeurige bewerking van 90°-schouders.

Opmerking:

Toepassingsrichtwaarden voor $a_e = 0,3...1 \times D$ / $a_p \text{ max} = 8,0 \text{ mm}$.

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Technische beschrijving

Type	ALU
Serie	HELI3MILL
Voeding f_z	0,25 mm
ISO-code wisselplaat	TPCR 1003PDFR-P
Geometrie	PDFR-P
Fabrikantnummer	HM390 TPCR1003PDFR-P IC28
Soort	IC28

Snijmateriaal	HM
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu kunststoffen	geschikt	640 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	geschikt	560 m/min	N
Aluminium > 10% Si	geschikt	320 m/min	N
nat maximaal	geschikt		
droog	geschikt		