

**TDKT 150512-PDR, IC808, Type: ST900****Bestelgegevens**

Bestelnummer	226561 ST900
GTIN	7291075313017
Artikelklasse	19A

Omschrijving**Uitvoering:**

Driehoek-wisselplaat met 3 snijkanten. Axiaal en radiaal positief snijkantdesign. Voor de effectieve en nauwkeurige bewerking van 90°-schouders.

Opmerking:

Toepassingsrichtwaarden voor $a_e = 0,3...1 \times D$ / a_p max = 13,0 mm.

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Technische beschrijving

Serie	HELI3MILL
Type	ST900
Voeding f_z	0,25 mm
ISO-code wisselplaat	TDKT 150512-PDR
Geometrie	PDR
Fabrikantnummer	HM390 TDKT 150512-PDR IC808

Soort	IC808
Snijmateriaal	HM
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	300 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	280 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	260 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	beperkt geschikt	240 m/min	P
Staal < 1400 N/mm ²	beperkt geschikt	220 m/min	P
nat maximaal	geschikt		
droog	geschikt		