



TDKT 1505PDR, IC808, Type: ST900



Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 226560 ST900 |
| GTIN | 7291075312713 |
| Artikelklasse | 19A |

Omschrijving

Uitvoering:

Driehoek-wisselplaat met 3 snijkanten. Axiaal en radiaal positief snijkantdesign. Voor de effectieve en nauwkeurige bewerking van 90°-schouder.

Opmerking:

Toepassingsrichtwaarden voor $a_e = 0,3...1 \times D$ / a_p max = 13,0 mm.

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Technische beschrijving

| | |
|----------------------|--------------------------|
| Serie | HELI3MILL |
| Voeding f_z | 0,25 mm |
| Type | ST900 |
| ISO-code wisselplaat | TDKT 1505PDR |
| Geometrie | PDR |
| Fabrikantnummer | HM390 TDKT 1505PDR IC808 |

| | |
|---------------|-----------------------------|
| Soort | IC808 |
| Snijmateriaal | HM |
| Producttype | Wisselplaat voor het frezen |

Gebruikersgegevens

| | Geschiktheid | V_c | ISO-code |
|--------------------------------|------------------|-----------|----------|
| Staal < 500 N/mm ² | geschikt | 300 m/min | P |
| Staal < 750 N/mm ² | geschikt | 280 m/min | P |
| Staal < 900 N/mm ² | geschikt | 260 m/min | P |
| Staal < 1100 N/mm ² | beperkt geschikt | 240 m/min | P |
| Staal < 1400 N/mm ² | beperkt geschikt | 220 m/min | P |
| nat maximaal | geschikt | | |
| droog | geschikt | | |