


**XNMU 130608PNN-PL, IC845, Type: ST900****Bestelgegevens**

Bestelnummer	227739 ST900
GTIN	7291075311341
Artikelklasse	19A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Dubbelzijdige wisselplaat met 8 helicale snijkanten. Zeer robuuste uitvoering, speciale plaatdikte. Hoge proceszekerheid dankzij de positieve montagepositie in de plaatpassing. Uitstekende spaancontrole en -afvoer.

**Opmerking:**

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Toepassingsrichtwaarden voor  $a_e$  max

**Technische beschrijving**

Hoekradius	0,8 mm
ISO-code wisselplaat	XNMU 130608PNN-PL
Serie	HELISLOT
Voeding $f_z$	0,15 mm
Type	ST900

Geometrie	PNN-PL
Fabrikantnummer	XNMU 130608PNN-PL IC845
Soort	IC845
Snijmateriaal	HM
Aantal wisselingen/snijkanten	8
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

### Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	180 m/min	P
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	160 m/min	P
Staal < 1100 N/mm <sup>2</sup>	geschikt onder voorwaarden	150 m/min	P
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geschikt onder voorwaarden	140 m/min	P
nat maximaal	geschikt		
droog	geschikt		