

**TPKT 100312PDR, IC830, Type: UNI****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 226597 UNI |
| GTIN | 7291075313772 |
| Artikelklasse | 19A |

Omschrijving**Uitvoering:**

Driehoek-wisselplaat met 3 snijkanten. Axiaal en radiaal positief snijkantdesign. Voor de effectieve en nauwkeurige bewerking van 90°-schouders.

Opmerking:

Toepassingsrichtwaarden voor $a_e = 0,3...1 \times D$ / $a_p \text{ max} = 8,0 \text{ mm}$.

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Technische beschrijving

| | |
|----------------------|----------------------------|
| Serie | HELI3MILL |
| Type | UNI |
| ISO-code wisselplaat | TPKT 100312PDR |
| Geometrie | PDR |
| Fabrikantnummer | HM390 TPKT 100312PDR IC830 |
| Soort | IC830 |
| Snijmateriaal | HM |

Producttype

Wisselplaat voor het frezen

Gebruikersgegevens

| | Geschiktheid | V_c | ISO-code |
|--------------------------------|----------------------------|----------------------|-----------------|
| Staal < 500 N/mm ² | geschikt | 220 m/min | P |
| Staal < 750 N/mm ² | geschikt | 200 m/min | P |
| Staal < 900 N/mm ² | geschikt | 170 m/min | P |
| Staal < 1100 N/mm ² | geschikt onder voorwaarden | 150 m/min | P |
| RVS < 900 N/mm ² | geschikt | 110 m/min | M |
| RVS > 900 N/mm ² | geschikt | 90 m/min | M |
| Uni | geschikt | | |
| nat maximaal | geschikt | | |
| droog | geschikt | | |