



TDKT 1505PDR, IC882, Type: S



Bestelgegevens

Bestelnummer	226563 S
GTIN	7291075312621
Artikelklasse	19A

Omschrijving

Uitvoering:

Driehoek-wisselplaat met 3 snijkanten. Axiaal en radiaal positief snijkantdesign. Voor de effectieve en nauwkeurige bewerking van 90°-schouders.

Opmerking:

Toepassingsrichtwaarden voor $a_e = 0,3...1 \times D$ / $a_p \text{ max} = 13,0 \text{ mm}$.

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Technische beschrijving

Serie	HELI3MILL
ISO-code wisselplaat	TDKT 1505PDR
Type	S
Voeding f_z	0,15 mm
Geometrie	PDR
Fabrikantnummer	HM390 TDKT 1505PDR IC882
Soort	IC882

Snijmateriaal	HM
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Ti > 850 N/mm ²	geschikt	50 m/min	S
nat maximaal	geschikt		
droog	geschikt		