

Verlengkabel, 250 V, Type: 25N



Bestelgegevens

Bestelnummer	081182 25N
GTIN	4007123014651
Artikelklasse	08B

Omschrijving

Uitvoering:

Goedgekeurd voor gebruik buitenshuis en in vochtige ruimtes (IP44). Bestand tegen olie, benzine, UV-straling.

Neopreen-rubberkabel met spatwaterdichte rubberen stekker en rubberen koppeling.

Functie:

IP44: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen en bescherming tegen het binnendringen van vreemde deeltjes met $\varnothing > 1$ mm, maar gereedschap en draden moeten op afstand worden gehouden.

Technische beschrijving

Type	25N
Kabelopbouw	3G1,5
Kabelklasse	H07RN-F
Materiaal kabel	Neopreen
Kabellengte	25 m
slagvast en spatwaterdicht	Categorie 2 (K2) volgens BGI

IP-klasse	IP 44
Energievoorziening	Netvoeding
Stekkertype ingang	F
Productnaamattribuut	250 V
Netspanning	250 V
Producttype	Verlengkabel

Accessoires

Kabelophangstelsel CableFix Type S	081191 S
Kabelophangstelsel CableFix Type L	081191 L
Kabelophangstelsel CableFix Type XL	081191 XL