



Lichtpen WORK PEN 200 R, Type: WORK-PEN



Bestelgegevens

Bestelnummer	081566 WORK-PEN
GTIN	5708997351277
Artikelklasse	08C

Omschrijving

Uitvoering:

200 lumen oplaadbare LED-penlamp met traploze dimfunctie en geplaatste magneten.

WORK PEN 200 R is een **snoerloze penlamp** en maakt deel uit van het vernieuwde FLASHLIGHT-assortiment. De perfecte werklamp voor professionele inspectietaken - altijd bij de hand!

De LED-penlamp biedt een extreem **krachtige** verlichting van zowel de lampkop (tot 200 lumen) als van de spot erboven, die schijnt met een verbazingwekkende **150 lumen** voor zo'n kleine penlamp. En de knopschakelaar aan de zijkant maakt moeiteloze bediening met één hand mogelijk.

Tevens is de lamp voorzien van een traploze dimfunctie van **10%** tot **100%**, zodat de lichtopbrengst kan worden aangepast aan de betreffende werктаak. De robuuste aluminium constructie biedt een **comfortabele grip** en het **slanke** compacte ontwerp geeft toegang tot de meest moeilijk bereikbare en smalste plekken.

WORK PEN 200 R wordt geleverd met ingebouwde **magneten in de clip** en aan de onderkant van de lamp om op te hangen of op te bergen. Dit betekent meer flexibiliteit en gemakkelijke plaatsing van de lamp wanneer beide handen vrij moeten zijn voor het werk.

De penlamp wordt eenvoudig opgeladen **met een USB-kabel**, waardoor vervelende, tijdrovende vervanging van de batterij niet meer nodig is. De **batterij-indicator** aan de voorkant geeft het laadniveau weer. Met clip voor de borstzak.

Het WORK PEN 200 R-ontwerp is uniek en wordt beschermd door het EU-ontwerppatrooi.

De WORK PEN 200 R wordt geleverd zonder netadapter en oplaadkabel.

Functie:

IP30: Er is bescherming tegen het binnendringen van vreemde deeltjes met $\varnothing > 2,5$ mm, maar gereedschap en draden moeten op afstand worden gehouden. Bovendien is er geen bescherming tegen water.

Technische beschrijving

Energievoorziening	Netvoeding
Brandduur	10 h
IP-klasse	IP 30
Uitstraalhoek	105 graden
Lichtstroom	20 - 200 lm
Lichtbron	Led-module
Kleurtemperatuur	6000 K
Accuspanning	3,7 V
Aantal inbegrepen accu's	1
Accucapaciteit	0,75 Ah
Accutype	Lithium-ion
Producttype	Inspectielamp