

Garant**Schijffrees met kraag breedte ap = 16 mm, Ø D: 80mm**

Bestelgegevens

Bestelnummer	218569 80
GTIN	4045197530684
Artikelklasse	210

Omschrijving

Uitvoering:

Schijffrees van robuust speciaal staal voor vermindering van trillingen.

Toepassing:

Voor spiebaan- en sleuffrezen. Voor vlak of niet-vlak grondvlak te gebruiken.

Reservedeel:

Nr. 219983 (TX15; 2,2 Nm).

Let op:

Om een vlak grondvlak te krijgen, neutrale, linkse en rechtse wisselplaten gebruiken waarbij de neutrale plaat op de middelste plaatpassingsrij wordt gemonteerd.

Opmerking:

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 gr. 2,2** met steel nr. **674252 gr. IP15** gebruiken.

Schijffrees tot Ø D = 200 mm leverbaar.

Technische beschrijving

geschikte wisselplaat	SNHX
Effectief aantal snijkanten Z_{eff}	2

Snijkant-Ø D_c	80 mm
Kraag-Ø d_1	40 mm
Opnameboring-Ø	22 mm
Kraaglengte L_1	15 mm
Totale lengte L_{totaal}	50 mm
Maximale insnijdiepte $a_{e, \text{max}}$	20 mm
Aantal wisselplaten	6
Schachtuitvoering	met boring
Inwendige koeling	nee
Gereedschapswissel	PowerCard
ISO-code wisselplaat	SN.. 1207
Wisselplaatschroevenset	219984 (IP15; 2,2 Nm)
Producttype	Schijffrees

Accessoires

Wisselplaatschroevenset10-delig	219983
PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 15IP	674252 15IP
Wisselplaatschroevenset10-delig	219984
Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 2,2 Nm	211750 2,2