


**CCMT 09T302, Soort: IC807****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260089 IC807
GTIN	7291075337952
Artikelklasse	26B

Omschrijving**Opmerking:**

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Technische beschrijving

Serie	ISOTURN
Spaanbreker	F3P
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Aantal wisselingen/snijkanten	2
Hoekradius	0,2 mm
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CCMT 09T302
Snijdiepte a_p	0,1 - 2 mm

Snedeccondities	continu
Hoofdtoepassing	P
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	50 - 245 m/min
Soort	IC807
Voeding f	0,06 - 0,25 mm/omw,
Fabrikantnummer	CCMT 09T302-F3P IC807
Producttype	Wisselplaat voor het draaien