



Haakse slijper GWX, Type: 9-125S



Bestelgegevens

Bestelnummer	077050 9-125S
GTIN	3165140962568
Artikelklasse	03C

Omschrijving

Uitvoering:

- **Eenvoudig en snel:** Eenvoudige wisseling van slijperaccessoires zonder te verliezen delen en extra gereedschap.
- **Geen extra sleutel meer noodzakelijk.**
- **Uitgebreid:** Grote keuze aan haakse slijpers en accessoires met volle achterwaartse compatibiliteit.
- **Maximaal comfort** door snel en 100% zonder gereedschap wisselen van accessoires.
- **Betrouwbaar:** Accessoires met een specifieke draairichting kunnen met behulp van het innovatieve X-LOCK-systeem niet meer onjuist worden gemonteerd. Maximale gebruikersbescherming dankzij akoestisch signaal bij correcte montage.
- **Schoon werken zonder lastige krassen!** Geringere en minder duidelijke slijpsporen bij X-LOCK haakse slijpers.

Haakse slijper 125 mm met 900 W motor. **X-Lock-systeem.**

Levering:

Inclusief extra handvat, beschermkap en doos.

Technische beschrijving

Energievoorziening	Netvoeding
Bijzonderheid	Variabel toerental
Toerentalbereik	2800 - 11000 min ⁻¹
Maximale schijf-Ø	125 mm

Herstartblokkering	ja
Serie	X-LOCK-systeem
Wattage	900 W
Fabrikantnummer	GWX 9-125S
Gewicht	2,1 kg
Producttype	Haakse slijper

Accessoires

Haakse slijper GWXzonder accu Type 18V15SC	077011 18V15SC
Haakse slijper GWX Type 9-115S	077050 9-115S
Haakse slijper GWXzonder accu Type 18V15C	077011 18V15C
Haakse slijper GWX Type 19-125S	077050 19-125S
Haakse slijper GWX Type 14-125	077050 14-125