

SONO  SWISS®**Modulair ultrasoon reinigingsapparaat MOD, Inhoud: 60l****Bestelgegevens**

Bestelnummer	082922 60
GTIN	2050001940162
Artikelklasse	04E

**Omschrijving****Uitvoering:**

Bakken van getrokken of gelast edelstaal. Temperatuurregeling van 30 °C tot 80 °C in stappen van 5 °C.

Modulaire apparaten met multifrequentietechniek. Bakken van duplex-edelstaal uit te breiden met olieafscheider, pompfiltratie en extra ultrasoon van de zijkant. Uitbreiding met spoelapparaat en/of heteluchtdroger mogelijk.

- **Ultrasone trillingssystemen: Meerdere ultrasone trillingssystemen vormen in de reinigingsvloeistof microscopisch kleine vacuümbelletjes, die door drukschommelingen imploderen en daardoor de vuildeeltjes van de oppervlakken van het te reinigen materiaal verwijderen.**
- **Boost-functie: Tweede reinigingstrap 'Powerclean' voor een intensieve reiniging van sterke verontreinigingen resp. oxidatie.**
- **Sweep-functie: Voor een homogene geluidsveldverdeling.**
- **Degas- en autodegas-functie: Nieuw aangemaakte reinigingsvloeistof wordt ontgast.**

**Functie:**

IP20: Er is bescherming tegen het binnendringen van vreemde deeltjes met  $\varnothing < 12$  mm, maar aanraking moet worden voorkomen. Bovendien is er geen bescherming tegen water.

**Toepassing:**

Voor het verwijderen van oliën, vetten, slijp- en polijstmiddelen, verfresten, vloeimiddelen, oxidelagen, cokesaanslag, ijzerslag op nagenoeg alle oppervlakken, ook op moeilijk toegankelijke plekken, waarbij het te reinigen materiaal wordt ontzien. Speciale krachtreinigers afhankelijk van de verontreiniging en het materiaal gebruiken (vanaf nr. 082930). Het te reinigen onderdeel moet volledig worden omgeven door de reinigingsvloeistof.

**Levering:**

Ultrasoon reinigingsapparaat met deksel, zonder korf (nr. 082926).

**Opmerking:**

Overige maten en uitvoeringen op aanvraag.

Mono ultrasoon reinigingsapparaten met gelaste duplex edelstalen bak voor bijzonder harde toepassingen, bijvoorbeeld verontreiniging door slijp- en polijstmiddelen, zijn op aanvraag leverbaar.

Inzetkorf vindt u onder nr. 082926 in de onlineshop.

Apparaatlengte: 725 mm

Apparaatbreedte: 562 mm

Apparaathoogte: 850 mm

Lengte inzetkorf: 460 mm

Breedte inzetkorf: 275 mm

Reinigingsbak hoogte: 240 mm

**Technische beschrijving**

Reinigingsbak hoogte	240 mm
Uitbreidingsmogelijkheid spoelmodule	ja
Uitbreidingsmogelijkheid olieafscheider	ja
Ultrasoon piekvermogen	3200 W
Verwarmingsvermogen	1700 W
Apparaatbreedte	562 mm
Apparaatlengte	725 mm
Uitbreidingsmogelijkheid pompfiltratie	ja
Uitbreidingsmogelijkheid droogmodule	ja
Inhoud reinigingsbak	60 l
Afvoer aansluitwijdte	1 inch
Reinigingsbak lengte	510 mm
Apparaathoogte	850 mm
Gewicht	60 kg
Reinigingsbak breedte	350 mm
Breedte inzetkorf	275 mm
Wattage	2510 W
Nominale spanning	230 V
Energievoorziening	Netvoeding

Lengte inzetkorf	460 mm
Nominale inhoud	50 l
Producttype	Ultrasoon reinigingsapparaat

## Accessoires

Ultrasone krachtreiniger T6 Inhoud l/kg 2,5	082936 2,5
Ultrasone krachtreiniger T6 Inhoud l/kg 10	082936 10
Ultrasone krachtreiniger T4 Inhoud l/kg 10	082934 10
Ultrasone krachtreiniger T3 Inhoud l/kg 0,85	082933 0,85
Ultrasone krachtreiniger T8 Inhoud l/kg 2,5	082938 2,5
Ultrasone krachtreiniger T1 Inhoud l/kg T1	082930 T1
Ultrasone krachtreiniger T9 Inhoud l/kg 10	082939 10
Ultrasone krachtreiniger T3 Inhoud l/kg 25	082933 25
Ultrasone krachtreiniger T1 Inhoud l/kg T2	082930 T2
Ultrasone krachtreiniger T9 Inhoud l/kg 2,5	082939 2,5
Ultrasone krachtreiniger T5 Inhoud l/kg 10	082935 10
Ultrasone krachtreiniger T1 Inhoud l/kg 2,5	082930 2,5
Ultrasone krachtreiniger T7 Inhoud l/kg 2,5	082937 2,5
Corrosiebescherming Inhoud l/kg AK	082931 AK
Inzetkorf RVS Maat geschikt voor nr. 082922/082923/082924 60	082926 60
Corrosiebescherming Inhoud l/kg 25	082931 25
Ultrasone krachtreiniger T2 Inhoud l/kg 2,5	082932 2,5
Ultrasone krachtreiniger T1 Inhoud l/kg T5	082930 T5
Ultrasone krachtreiniger T7 Inhoud l/kg 10	082937 10
Ultrasone krachtreiniger T2 Inhoud l/kg 10	082932 10
Ultrasone krachtreiniger T1 Inhoud l/kg 10	082930 10
Ultrasone krachtreiniger T5 Inhoud l/kg 2,5	082935 2,5

Ultrasonische krachtreiniger T1 Inhoud l/kg T6	082930 T6
Ultrasonische krachtreiniger T8 Inhoud l/kg 10	082938 10
Ultrasonische krachtreiniger T4 Inhoud l/kg 2,5	082934 2,5
Deksel Maat geschikt voor nr. 082922/082923/082924 60	082927 60
Ultrasonische krachtreiniger T1 Inhoud l/kg T4	082930 T4
Ultrasonische krachtreiniger T1 Inhoud l/kg T3	082930 T3
Corrosiebescherming Inhoud l/kg 1	082931 1