

Garant**GARANT Softcut® hoekfrees 90°, Weldonschacht, Ø D / Zeff: 25/5mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	215622 25/5
GTIN	4045197573940
Artikelklasse	210

Omschrijving**Uitvoering:**

precisie-hoekfrees met ongelijke steek voor extreem geluidsarm frezen, zeer hoge precisie en snijvermogen. **Nieuwe generatie** hoogrendement-wisselplaat-hoekfreesen **met geometrie met snijkrachtvermindering voor MTC-toepassing** in **instabiele omstandigheden** of voor **spindels met gering aandrijfvermogen**.

Toepassing:

voor hoekfreesen, ook in massief materiaal. Universeel voor alle stalen materialen, roest- en zuurbestendige staalsoorten.

Reservedeel:

Wisselplaatschroevenset nr. 219827 (6IP; 0,45 Nm).

Opmerking:

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 gr. 0,45** met steel nr. **674252 gr. 6IP** gebruiken.

Bij toepassing van wisselplaten met radius 2 mm moet de plaatpassing worden gewijzigd.

Niet gebruiken voor ramping en helicoïdaal frezen!

Technische beschrijving

Snijkant-Ø D_c	25 mm
Afkoppellengte L_1	44 mm
Totale lengte L_{totaal}	100 mm
Effectief aantal snijkanten Z_{eff}	5
Schacht-Ø D_s h6	25 mm

Wisselplaatschroevenset	219827 (6IP; 0,45 Nm)
Maximale snijdiepte $a_{p\ max}$	33,5 mm
geschikte wisselplaat	AP.. 0602..
Serie	Softcut®
Aantal wisselplaten	30
Schachtuitvoering	Weldonschacht
Instelhoek κ	90 graden
Freestoepping	Hoekfrezen
Verdeling van de snijkanten	ongelijk
Inwendige koeling	ja
Verspaningsstrategie	MTC
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Hoekfrezen

Accessoires

Wisselplaatschroevenset10-delig	219827
Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 0,45 Nm	211750 0,45
PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 6IP	674252 6IP