

Garant**APMT 060204 FR, HU7810, Type: ALU**

Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 215623 ALU |
| GTIN | 4045197601414 |
| Artikelklasse | 21A |

Omschrijving

Opmerking:Toepassingsrichtwaarden voor $a_e = 0,25 \times D$, $a_p = 3 \text{ mm}$, $a_{p_{\max}} = 4 \text{ mm}$.

Hoekradius: 0,4 mm

Voeding f_z per tand: 0,1 mm

Technische beschrijving

| | |
|------------------------|-----------------------------|
| Type | ALU |
| Voeding f_z per tand | 0,1 mm |
| Hoekradius | 0,4 mm |
| Serie | Softcut® |
| ISO-code wisselplaat | APMT 060204 FR |
| Soort | HU7810 |
| Snijmateriaal | HM |
| Producttype | Wisselplaat voor het frezen |

Gebruikersgegevens

| | Geschiktheid | V_c | ISO-code |
|----------------------------|---------------------|----------------------|-----------------|
| Alu kunststoffen | geschikt | 600 m/min | N |
| Aluminium (kortspanend) | geschikt | 500 m/min | N |
| Aluminium > 10% Si | geschikt | 400 m/min | N |
| nat maximaal | beperkt geschikt | | |
| droog | geschikt | | |