



Led-hoofdlamp met accu, Type: HF8R-WORK



Bestelgegevens

Bestelnummer	081391 HF8R-WORK
GTIN	4058205031967
Artikelklasse	04B

Omschrijving

Uitvoering:

High-performance industriële led-hoofdlampen voor professioneel gebruik.

- **Zwenkbare kop en traploze focusfunctie.**
- **Intuïtieve bediening en continu dimmen.**
- **Verwisselbare, wasbare hoofdband.**
- **Ledlenser Connecting System als uniforme interface maakt eenvoudige koppeling met het uitgebreide assortiment van accessoires mogelijk.**

Functie:

IP68: Er is bescherming tegen langdurig onderdompelen (waterdicht), bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Technische beschrijving

Accuspanning	3,7 V
Accucapaciteit	3,7 Ah
Lichtstroom stand 2	20 lm
Reikwijdte lichtbundel	210 m
Aantal inbegrepen accu's	1
Brandduur	3 - 10 h

Advanced Focus System (AFS)	ja
Brandduur stand 2	90 h
Gewicht	198 g
Verlichting dimbaar	ja
Kleur behuizing	zwart
Accutype	Lithium-ion
Energievoorziening	Netvoeding
Fabrikantnummer	HF8R WORK
oplaadbaar	ja
IP-klasse	IP 68
Lichtstroom	300 - 900 lm
Lichtbundel boost	1600 lm
Producttype	Hoofdlamp