

Garant
HiPer-Drill snij-inzetdeel h7, HB7630, Ø D: 14,4 mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	231650 14,4
GTIN	4045197660077
Artikelklasse	21M

Omschrijving
Uitvoering:

Prismatisch geslepen snij-inzetdeel voor nauwkeurige positionering en stabiele passing. Rondloopnauwkeurigheid in gemonteerde toestand $\leq 20 \mu\text{m}$. Voor boringen tot nauwkeurigheid IT9.

Opmerking:

Andere afmetingen op aanvraag leverbaar. Snijgegevens gelden voor basiselement $5 \times D$. Pilotboringen uitsluitend met een snij-inzetdeel van hetzelfde type uitvoeren.

voor basiselement Ø D: 14 mm

Voeding f in RVS $> 900 \text{ N/mm}^2$: 0,15 mm/omw,

Technische beschrijving

Voeding f in RVS $> 900 \text{ N/mm}^2$	0,15 mm/omw,
voor basiselement Ø D	14 mm
Ø D	14,4 mm
Aantal wisselingen/snijkanten	1

Soort	HB7630
Snijmateriaal	HM
Tophoek	135 graden
Aantal snijkanten Z	2
Producttype	Snij-inzetdeel voor het boren

Accessoires

Torx Plus®-schroef Aandrijving 8IP	231999 8IP
------------------------------------	------------